

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-M5-B-CT

Daļas numurs: 165663

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	95 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	76 ... 95 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 → 0 bāri	169 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 → 0 bāri	135 ... 170 l/min
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Max. pievilkšanas moments	1,5 Nm
Produkta svars	11 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Grozāmā savienojuma materiālu informācija	Cinka spiedienlējums