


# Spraudnis FBS-M12-5GS-PG9

Daļas numurs: 175380

FESTO

Priekš Siemens vārstu termināļa interfeisa.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	ar vītņotu uzstavu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	23,5 g
Elektriskais savienojums	5-kontaktu Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 M12x1 Taisnais spraudnis / skrūvju terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 60$ V
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 60$ V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpora materiāls	PA-pastiprināts
Korpora krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Niķelēti un apzeltīti