


Apaļais cilindrs DSAG-16- -P-A-Q-S2

Daļas numurs: 176275

FESTO

Gala vāks ar vītņotu ausi, ar caurejošu un kvadrātisku virzuļa kātu
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 250 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Četrkāršā vadība
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	103,7 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	120,6 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	35 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	4,9 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	56 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	2,2 g
Pneimatiskais savienojums	M5
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais