


Ligzdas savienotājs FBSD-WD-9

Daļas numurs: 18525

FESTO

Priekš feldbus savienojuma ar vārstu/devēju termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	Ar uznavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	30 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Leņķveida ligzda / skrūvju terminālis Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 M12x1
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Pārklāts ar balto bronzu