


Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HCL-6-G

Daļas numurs: 189232

FESTO

ar palielinātu augstuma kompensatoru, vakuuma savienojums virspusē,
kompensators nostiprināts ar diviem sešstūra uzgriežņiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	40 mm
Tilpums	16,325 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē ar augstuma kompensāciju
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 6
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	560 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriežņiem
piesūcekņa kausa stiprinājums	M20x2
Vakuuma savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kronšteina materiāls	Alumīnijs Niķelēts misiņš POM Termiski apstrādāts tērauds Stiprs tērauda sakausējums