

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-60-EN

Daļas numurs: 191039

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Min. detaļas rādiuss | 120 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 60 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 14,445 cm ³ |
| Savienojuma pozīcija | virspusē |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Piesūcekņa kausa forma | Apaļš, īpaši dziļš |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 70 °C |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 162,5 N |
| Produkta svars | 21 g |
| Balsta cietība | 60 +/- 5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | NBR |