


# Leņķiskā piedziņa DRRD-12-180-FH-Y9A

Daļas numurs: 2399248

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Amortizācijas leņķis	48 deg
Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons	+10 / -100 deg
Pagrieziena leņķis	180 deg
Amortizēšana	Y9: iekšēja hidrauliskā normālā amortizācija
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,8 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,03 kgm <sup>2</sup>
Produkta svars	385 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi Izvēles
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts