


Iespīlēšanas uzmava EAMH-145-24-C34

Daļas numurs: 2429592

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|----------------------|
| Izmērs | 145 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 4.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 30 kgmm ² |
| Produkta svars | 177 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |