


Amortizators DYSC-20-18-Y1F

Daļas numurs: 2479149

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	18 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,3 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	16 mm
Max. apturēšanas spēks	3.000 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	38 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	80.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatīšanas spēks	10 N
Produkta svars	370 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums