

Amortizators YSR-20-25-C

Daļas numurs: 34574

FESTO

Pašregulējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	25 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,3 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	25 mm
Max. apturēšanas spēks	3.000 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	60 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	92.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatišanas spēks	10 N
Produkta svars	318 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums