

Pilnīgs piesūcekņa kauss VASB-100-1/4-NBR

Daļas numurs: 35416

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Nominālais izmērs | 4 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 100 mm |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs | 85 mm |
| Savienojuma pozīcija | virspusē |
| Piesūcekņa kausa forma | Apaš, plēšveida 1,5 ieloki |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Atraušanas spēks pie 70% vakuuma | 397 N |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 397 N |
| Montāžas vītne | G1/4 |
| piesūcekņa kausa stiprinājums | G 1/4 |
| Vakuuma savienojums | G1/4 |
| Krāsa | Melns |
| Balsta cietība | 60 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | NBR |