

# Nipeļveida L- veida savienojums LCNH-1/4-PK-4

Daļas numurs: 35988

FESTO

Pagriežams, ar ārēju korpusa sekciju, priekš plastmasas cauruļvadiem  
PAN, PUN, PP, PU, PR, ar blīvgredzenu.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Nominālais izmērs                           | 2,9 mm   |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa       | Blīvgredzens   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]                     |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                | 0 ... 60 °C  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne G1/4   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru                                 |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                           | Alumīnijs<br>Cinka spiedienlējums                                      |