


Sprostvārsts H-M5

Daļas numurs: 3671

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Sprosta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	115 l/min
Operating pressure MPa	0,04 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0,4 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Misiņš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR