

Plastmasas caurule

PAN-V0-12X1,5-BR-20

Daļas numurs: 525489

Produkts tiks atcelts

[Liesmu aizkavējošs](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	14 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	65 mm
Iekšējais diametrs	9 mm
Min. liekšanās rādiuss	43 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com Minerāleļļa
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (korpuss)
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,133 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm
Krāsa	brūns
Balsta cietība	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12 PVC-P