


Spraudņa ligzda ar vadu KMH-D-2,5

Daļas numurs: 527398

FESTO

Paredzēts CPA-SC vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Klipsis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	24 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda 3-kontaktu
Nominālais darbības spriegums DC	60 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Kabeļa garums	2,5 m
Vada diametrs	1,3 mm
Kabeļa struktūra	3x0,14
Krāsas kods, dzīslas izolācija	Kontakts 1 = melns Kontakts 2 = zils Kontakts 3 = sarkans
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 105 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronza galvanizēts