

# Spiediena regulators MS4N-LR-1/4-D5-AS-Z

Daļas numurs: 531420

FESTO

4 bāru maksimālais izejas spiediens, ar spiediena manometru,  
nobloķejamu regulatora galvu, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 4 bar
Ieplūdes spiediens 1	0,8 ... 14 bar
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	225 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums
Kontroles paneļa materiālu informācija	POM PA
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Membrānu materiālu informācija	NBR