

# Filtrs

## MS6N-LF-1/2-CUM-Z

Daļas numurs: 531541

FESTO

5 µm filtrs, metāla kauss, manuāla kondensāta novadišana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	38 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	3.7.- pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	820 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/2-14
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	PE
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums