

Ātrās savienošanas ligzda KD3-CN-6


Daļas numurs: 531631

Produkts tiks atcelts

[pašnoslēdzotais](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,9 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	387 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	27 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	CN-6
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS