



Mikro filtrs MS6N-LFM-1/4-ARV-Z

Daļas numurs: 531869

FESTO

0,01 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	0,01 µm
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	38 cm ³
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	380 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 1 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	1.7.2 pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC