


Checkbox CHB-C-P

Daļas numurs: 532270

FESTO

Kompaktais izpildījums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Maks. daļas diametrs	25 mm
Skaitīšanas funkcija	Jā
Aizsardzības klase	IP64
Kodētāja savienojums	Pēc RS 485 specifikācijas
Platums	60 mm
Augstums	260 mm
Garums	150 mm
Maks. daļas garums	Atkarībā no konveijera siksnas ātruma un nepieciešamās izšķirtspējas
Min. daļas diametrs	0,5 mm
Min. daļas garums	1 mm
Izejas	Pareizā detaļa, pareizi orientēta Pareizā detaļa, nepareizi orientēta Nepareiza detaļa Konveijera aprīkojuma kontroles Konveijera siksnas kontroles / gaidīšana "Brīdinājuma" statusa paziņojums Kļūdas izvade Iepriekš iestatītais skaitītāja iestatījums ir sasniegts PLC_Power
Ieejas	Pacelšanas devējs 1 Pacelšanas devējs 1 Camera - Enable Ārējā kļūda Counter Reset Ārējā palaišana Ārējais devējs Taustiņu atslēgšana Type Select 0 Type Select 1 Ārējā apmācība
Maks. atšķirīgo novietojumu skaits uz atmiņas tipu	8
Maks. atmiņu tipu skaits	4
Daudzuma iepriekšējā izvēle	Programmatūra CheckKon
Skaitīšanas diapazons	1 - 2 Mrd.
Iekšējais drošinātājs	8 A drošinātājs
Elektroniska izejas ierobežošana	700 mA
Maks. kopējā strāva pie PLC savienojuma	1 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš ar slodzi brīvām izejām	750 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 15 %
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Apkārtējie apstākļi	Sauss Aizsardzība pret ekstrēmiem ārējiem gaismas avotiem Vistīrāk iespējamais apkārtējais gaiss

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Kameras izšķirtspēja	6/100 mm
Atklāšanas laiks	128 ... 1.024 µs
Diagnostikas interfeiss	RS 232 interfeiss 115 Kbaud Spraudņa ligzda M12x1 4-kontaktu