


# Lodes vārsts

## VAPB-1 1/2-F-25-F0405

Daļas numurs: 534308

FESTO

Brass, nominal width 1 1/2", top flange F0405, PN25.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Procesu vārsta savienojums	Rp1 1/2
Komutācijas pozīcijas indikators	Rievu virziens = plūsmas virziens
Atloka urbumu izkārtojums	F04 F05
Nominālais diametrs DN	40
Plūsmas virziens	reversējams
Procesvārsta nominālais spiediens	25
Pārraušanas moments pie diferenciālā spiediena, nominālais spiediens, procesvārsts PN	19 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	14,9 Nm
Bāzēts uz standartu	ISO 5211
Vide	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertās gāzes Ūdens Neitrālie šķidrums
Vidējā temperatūra	-20 ... 150 °C
Plūsmas pakāpe Kv	200 m <sup>3</sup> /h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpusa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu informācija korpusam	2.0402 CW617N
Blīvējumu materiāls	HNBR PTFE
Lodes materiāls	Misiņš ciets hroma pārklājums
Materiālu informācija lodei	2.0402 CW617N
Vārpstas materiāls	Misiņš
Materiālu informācija vārpstai	2.0401 CW614N
Produkta svars	1.900 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme