

# Energijas piegādes elements SVG-1/230VAC-48VDC-5A


Daļas numurs: 542403

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 48 V DC izejas spriegumu un 5 A izejas strāvu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	125 mm
Augstums	130 mm
Garums	85 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	2,2 - 1,2 A
Nominālais izejas DC spriegums	48 V
Nominālā izejas strāva	5 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	50 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95%
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	1.240 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Satur LABS substances