


Amortizators DYSW-8-14-Y1F

Daļas numurs: 548073

FESTO

Pašregulējošais, ar progresīvu raksturlielni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	14 mm
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	14 mm
Max. apturēšanas spēks	500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	4 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	21.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,02 J
Atstatīšanas spēks	2,5 N
Produkta svars	42 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums