

# Savienotāja bloks CPE14-3/2-PRS-3/8-4-NPT

Daļas numurs: 550612

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Priekš CPE vārstiem.](#)

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	20 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Max. spiedienu zonu skaits	2
Burst pressure	5 MPa
Pārraušanas spiediens	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	23 ... 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra	23 ... 122 °F
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,9 ft-lbf
Produkta svars	9,8 oz
Vienlīnijas vārstu kolektora montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	3/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums