

Aksiālais komplekts EAMM-A-F30-57A

Daļas numurs: 550930

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	7,5 Nm
Produkta svars	280 g
Interfeisa kods, aktuators	F30
Interfeisa kods, Motora In	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS