


Kopnes savienojums CPX-FB38

Daļas numurs: 552046
Produkts tiks atcelts

FESTO

[priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus spraudnis	2x līgзда, M12x1, 4-kontaktu, D-izkārtojums
Diagnosticēšanas instruments	Kanāla un moduļa orientēta diagnostika - Zems spriegums moduļos - Diagnostikas atmiņa
Konfigurācijas atbalsts	XML fails
Parametru konfigurēšana	- Diagnostikas uzvedība - Kļūmju droša reaģēšana - Kanālu ieslēgšana - Signāla iestatīšana - Sistēmas parametrs
Papildus funkcijas	Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Takts frekvence	100 MBit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 100 mA
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	125 g
Izejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Protokols	EtherCAT
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	Error: komunikācijas kļūda L/A1: tīkls aktīvs, pieslēgvietā 1 L/A2: tīkls aktīvs, pieslēgvietā 2 Run: Komunikācijas statuss
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Korpora materiāls	PA-pastiprināts