


Plēšu komplekts DADB-V6-40-S351-375

Daļas numurs: 553303

FESTO

Paredzēts standarta cilindriem saskaņā ar ISO 15552.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Ārējais diametrs | 46 mm |
| Izmērs | 40 |
| Gājiena diapazons | 351 ... 375 mm |
| Virzuļa kāta pagarinājums | 101 mm |
| Konstrukcija | apaļš |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Vides izturība | Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkta svars | 115 g |
| Montāžas tips | uzvelkams Ar vītņotu tapu |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Adaptēra komponentu materiāls | PA-pastiprināts |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Membrānas materiāls | NBR |
| Vītņotās tapas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |