

# Kolektora sliede. VABM-C8-12E-G14-32-M1

Daļas numurs: 557681

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	12 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	32
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	0,6 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	5 Nm
Produkta svars	1.907 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums