


Bremzēšanas izturīgs CACR-LE2-6-W60

Daļas numurs: 8047913
Produkts tiks atcelts

FESTO

Absorbē enerģiju kas ir iedota atpakaļ jaudas ķēdē bremzējot vai ar arējo ierosmi.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija vertikāle Horizontāls
Veiktspēja pie 35% slodzes cikla un 20°C	180 W
Nominālā kapacitāte, caursišanas pretestība	60 W
Pretestības vērtība	6 Ohm
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	140 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS