

Paralēlais komplekts EAMM-U-60-S38-60RA-91

Daļas numurs: 8058948

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	26,7 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,07 Nm
Pārneseis moments	3 Nm
Produkta svars	1.150 g
Interfeisa kods, aktuator	S38
Interfeisa kods, Motora In	60RA
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS