


Kontroles elements

CDSB-A1

Daļas numurs: 8070984

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. līnijas garums	3 m
Lietotāja atmiņa	3 GB
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	1.77"
Darbības sprieguma diapazons DC	4,5 ... 5,5 V
Displeja izšķirtspēja	128x160 Pixel
Autorizācija	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	nekondensējošs Max. 95% at 60°C
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	36,6 g
USB saskarne, savienojuma tehnoloģija	USB 2.0 Tips B mini
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA6 pastiprinātais
Pielietojuma sfēra	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Izmēri B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm