


Pārsega komplekts VAVC-F12-SCC-40-TP

Daļas numurs: 8084032

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|---|
| Nominālais diametrs DN | 40 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Vide | Tvaiks Minerālā hidraulikas eļļa Inertās gāzes Minerāleļļa Ūdens Filtrēts saspiegts gaiss, filtrācijas pakāpe 200 µm Neitrālie šķidrumi |
| Note on the medium | Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat. |
| Vidējā temperatūra | -30 ... 200 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 846 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vāka materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Vārpstas blīves materiāls | PTFE |
| Sēžas blīves materiāls | PTFE, modificēts |