

# Gaisa sagatavošanas bloks MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Daļas numurs: 8130947

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs  | 4  |
| Sērija  | MS   |
| Montāžas pozīcija   | vertikāle +/- 5°   |
| Spiediena manometrs   | Sagatavots priekš G1/8   |
| Operating pressure MPa                                      | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens  | 1 ... 10 bar   |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe                           | 1.500 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Piezīme par darba un vadības vidi                           | Compatibility with ester oil not guaranteed                                |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 1 - Zema korozijas ietekme   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Uzglabāšanas temperatūra                                    | -5 ... 50 °C   |
| Vidējā temperatūra  | -5 ... 50 °C   |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -5 ... 50 °C   |
| Produkta svars  | 470 g  |
| Montāžas tips   | Līnijas instalācija<br>Ar montāžas kronšteinu<br>ar piederumiem<br>Izvēles |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS   |