

# Amortizators DYEF-G8-M4-Y1F

Daļas numurs: 8160234

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M4
Gājiens	1,7 mm
Amortizēšana	Pneimatiskā amortizēšana ar fiksētu metālisku atduri
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	1,7 mm
Max. pievilkšanas moments	0,5 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,005 J
Produkta svars	4,5 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums