


# Sakabe

## EAMD-67-60-25-32X32-U

Daļas numurs: 8164976

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	25 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	60 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	402 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	150 Nm
Produkta svars	789 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS