

Ontluchtingssmoorventiel GRE-1/4-NPT

Artikelnummer: 10058

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Smoor-geluidsdrukfunctie
Selectie extra functie	Met geluiddemper
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal debiet 6->0 bar	0 l/min...996 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...70 °C