

Gaffelkop SGA-M12X1,25

Artikelnummer: 10767

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M12x1,25
Radiale afwijking +/-	5 mm
Hoekcompensatie +/-	120 graden
Inbouwpositie	Willekeurig
Schroefdraadaansluiting	Uitwendige schroefdraad M12x1,25
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Max. belastbaarheid	1.5 kN
Productgewicht	222 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	Gegalvaniseerd staal
Materiaal scharnierkop	Staal verzinkt
Materiaal zekering	Verenstaal, verzinkt