

# Gaffelkop SGA-M20X1,5

Artikelnummer: 10769

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                          | Waarde                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Bouwgrootte                      | M20x1,5                         |
| Radiale afwijking +/-            | 5 mm                            |
| Hoekcompensatie +/-              | 120 graden                      |
| Inbouwpositie                    | Willekeurig                     |
| Schroefdraadaansluiting          | Uitwendige schroefdraad M20x1,5 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting      |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B2-L                  |
| Omgevingstemperatuur             | -40 °C...150 °C                 |
| Max. belastbaarheid              | 9 kN                            |
| Productgewicht                   | 954 g                           |
| Materiaal-informatie             | RoHS conform                    |
| Materiaal bout                   | Gegalvaniseerd staal            |
| Materiaal scharnierkop           | Staal<br>verzinkt               |
| Materiaal zekering               | Verenstaal, verzinkt            |