


Motorflens EAMF-A-28D-35S

Artikelnummer: 1087724

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	30 g
Interfacecode motor In	35S
Interfacecode, koppelingsbehuizing	28D
Materiaal-informatie	RoHS conform