



schokdemper DYSR-12-12-Y5-T

Artikelnummer: 1138643

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grootte | 12 |
| Slag | 12 mm |
| Demping | instelbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Positiedetectie | zonder |
| Max. impactsnelheid | 3 m/s |
| Terugsteltijd kort | 0,2 s |
| Terugsteltijd lang | 1 s |
| Werking | enkelwerkend drukkend |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 12 mm |
| Max. aanslagkracht | 900 N |
| Max. energieabsorptie per slag | 10,8 J |
| Max. energieabsorptie per uur | 60.000 J |
| Max. restenergie | 0,05 J |
| Terugstelkracht | 4,5 N |
| Productgewicht | 120 g |
| Soort bevestiging | met contraoer |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | verzinkt staal |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |