

Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Artikelnummer: 1166938

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Conform norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Bedrijfsdruk	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsklasse	IP65
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal schroefplug	Messing
Materiaal behuizing	Staal

Functie	Waarde
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zilver
Productgewicht	80 g
Schaal	Drievoudige schaal MPa (uitwendig) bar (buiten) psi (binnen)