

Parallelkit
EAMM-U-50-D32-40A-78-S1
Artikelnummer: 1202302

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	12.1 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.01 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	620 g
Interfacecode actuator	D32B
Interfacecode motor In	40A
Materiaal-informatie	RoHS conform