


Nok
EAPS-H1-25-CK
Artikelnummer: 1234888

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25/32
Draaihoek	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	10 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal nok	Hooggelegeerd roestvast staal