

**Aansluitstrip**  
**VABM-C8-12E-G14-35-PT-L**  
Artikelnummer: 1247987

**FESTO**

**Gegevensblad**

| Functie                                  | Waarde                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rastermaat                               | 12 mm                                                                    |
| Max. aantal ventielplaatsen              | 35                                                                       |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC<br>volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 0 - geen corrosiebelasting                                               |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging    | 0.6 Nm                                                                   |
| Max. aanhaalmoment wandmontage           | 5 Nm                                                                     |
| Productgewicht                           | 2138 g                                                                   |
| Pneumatische aansluiting 1               | G1/4                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 3               | G1/4                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 5               | G1/4                                                                     |