

balgrijper DHEB-27-E-D-E-P

Artikelnummer: 1320793

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	27
Slaglengthe van de balg	12 mm
Min. te grijpen diameter	28 mm
Max. te grijpen diameter	37 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend gesloten
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Contractiemembraan gedwongen bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	4 ... 8 bar
Terugsteldruk	< 1 bar
Max. werkfrequentie grijper	≤ 4 Hz
Min. verbreektijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Min. maaktijd bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	60 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
gemiddelde uitwisselinterval voor de balg	0,5 Mio SP
Richtwaarde nuttige last	0,45 kg
Productgewicht	79 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad met contraoer naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	EPDM
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd