


Axiaalkit
EAMM-A-D60-87A-S1
Artikelnummer: 1322188

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	66.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	960 g
Interfacecode actuator	D60
Interfacecode motor In	87A
Materiaal-informatie	RoHS conform