


# l-insteekschroefkoppeling NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10

Artikelnummer: 133063

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                   |
|---|--|
| Grootte                                 | Standaard                                |
| Nominale diameter                       | 3,3 mm                                   |
| Design                                  | L-vorm, extra steekaansluiting langs     |
| Aantal stuks per verpakking             | 10                                       |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 10 bar                         |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                       |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie      |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 60 °C                            |
| Productgewicht                          | 8 g                                      |
| Soort bevestiging                       | Buitenzeskant SW12                       |
| Pneumatische aansluiting 1              | Uitwendige schroefdraad R1/8             |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 6 mm           |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                     | PP                                       |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij            |