

# Y-steekkoppeling NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10

Artikelnummer: 133126

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                      | Standaard                                                               |
| Nominale doorlaat                                | 6.5 mm                                                                  |
| Bouwworm                                         | Y-vorm                                                                  |
| Verpakkingsgrootte                               | 10                                                                      |
| Constructieve opbouw                             | Push-Pull-principe                                                      |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                               |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk                                               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting                                  |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                                                      |
| Geschiktheid voor levensmiddelen                 | Zie uitgebreide informatie over het materiaal                           |
| Omgevingstemperatuur                             | -20 °C...60 °C                                                          |
| Productgewicht                                   | 16 g                                                                    |
| Pneumatische aansluiting 1                       | voor slang buiten-Ø 10 mm                                               |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buiten-Ø 8 mm                                                |
| Kleur demontagering                              | transparant wit                                                         |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                                            |
| Materiaal behuizing                              | PP                                                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | Hooggelegeerd roestvast staal                                           |