


# Remweerstand CACR-KL2-33-W2400

Artikelnummer: 1336619

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                              | 600                                                  |
| Inbouwpositie                            | vrije convectie<br>Verticaal                         |
| Impulsenergie remweerstand bij 380 V     | 21600 Ws                                             |
| Impulsenergie remweerstand bij 780 V     | 21600 Ws                                             |
| Vermogen bij 35% ID en 20°C              | 3600 W                                               |
| Nominaal vermogen remweerstand           | 1440 W                                               |
| Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V | 1440 W                                               |
| Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V | 1440 W                                               |
| Weerstandswaarde                         | 33 ohm                                               |
| Goedkeuring                              | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)           |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-zone III                                   |
| Beschermingsklasse                       | IP65                                                 |
| Omgevingstemperatuur                     | 0 °C...50 °C                                         |
| Productgewicht                           | 8000 g                                               |
| Bevestigingstype                         | Naar keuze:<br>met doorgangsboring<br>Met toebehoren |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform                                         |