


Vacuümzuiger
VAS-75-1/4-SI-B
Artikelnummer: 1382165

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	3.5 mm
Nominale doorlaat	4 mm
Zuigerdiameter	75 mm
Zuigervolume	18.3 cm ³
Effectieve zuigdiameter	66.7 mm
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-40 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	245 N
Productgewicht	62 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)